

Vorteile:

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Flexibel abläng- und einstellbar
- Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben
- Ein Modell für viele Duschwannengrößen

Montagerahmen – Produktbeschreibung

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
 - Stahl bis 120 x 120 cm
 - Mineralguss bis 120 x 120 cm¹⁾
 - Acryl mit glattem Wannranduntergrund bis 100 x 100 cm²⁾
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
 - Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 198
 - Höhenverstellung mit auf 230 mm erweiterbar Zubehör Art.-Nr. 150 171
- 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial
- Adapterhülsen 25 mm mit Schraubgewinde
- Adapterhülsen 50 mm mit Schraubgewinde
- Befestigungsmaterial



70 x 70 cm bis
120 x 120 cm



65 bis 190 mm
(55 bis 230 mm)



55 mm
in Verbindung mit:




Erweiterungs-Set
MR SF Ultraflach
Seite 32

230 mm
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set
MR SF Extrahoch
Seite 32

Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal



Bestellangaben

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|-------------|------|------|----|
| 150 182 | 1 | 25 | 1 |

Wannen-Sets

| Set | Seite |
|--|-------|
| MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 3s+ Universal | 54 |

Zubehör / Montagehinweise

| Zubehör | Seite |
|---|-------|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zubehör zur Reduzierung der Minimalbauhöhe auf 55 mm | 32 |
| Zubehör zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm | 32 |

i Hinweis

Passende Duschwannen siehe Modellisten unter www.mepa.de/a/modellliste.

- 1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein.
- 2) **Acryl:** Bei Acrylwannen mit mind. einer Kantenlänge größer 100 cm ist der Montagerahmen Acryl (Art.-Nr. 150 183) oder der Montagerahmen XL Universal (Art.-Nr. 150 184) zu verwenden.

Der Montagerahmen Universal (Art.-Nr. 150 182) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern einge-