

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Flexibel abläng- und einstellbar
- Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben
- Ein Modell für viele Duschwannengrößen

Montagerahmen –

Produktbeschreibung

- für extra- und superflache 5-Eck / ¼-Kreis Duschwannen
 - Stahl bis 120 x 120 cm
 - Mineralguss bis 120 x 120 cm¹⁾
 - Acryl bis 120 x 120 cm
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 120 bis 190 mm
- 1 EasyLift-Wannenfuß, separat, zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial




5-Eck / ¼-Kreis
70 x 70 cm bis
120 x 120 cm



120 bis 190 mm



Montagerahmen SF 5-Eck / ¼-Kreis



Bestellangaben

Artikel-Nr.	VE 1	VE 2	PG
150 185	1	16	1

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber	34
Zur verbesserten Schalldämmung wird die Verwendung eines Schallschutzsets Montagerahmen SF. MEPA-Schallschutzset SF 5-Eck / ¼-Kreis	35

i Hinweis

Passende Duschwannen siehe Modellisten unter www.mepa.de/a/modellliste.

- 1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein.

Der Montagerahmen 5-Eck / ¼-Kreis (Art.-Nr. 150 185) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern ein-