

Vorteile:

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Für Duschwannen von 70 x 70 bis 100 x 180 cm
- Flexibel abläng- und einstellbar

Montagerahmen – Produktbeschreibung

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
 - Stahl bis 100 x 180 cm
 - Mineralguss bis 100 x 180 cm¹⁾
 - Acryl mit glattem Wannranduntergrund bis 100 x 160 cm²⁾
- 12 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
 - Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 198
 - Höhenverstellung mit auf 230 mm erweiterbar Zubehör Art.-Nr. 150 171
- 3 EasyLift-Wannenfüße, separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial
- Adapterhülsen 25 mm mit Schraubgewinde
- Adapterhülsen 50 mm mit Schraubgewinde



70 x 70 cm bis
100 x 180 cm



65 bis 190 mm
(55 bis 230 mm)



Freigabe für Acryl-Duschwannen mit kurzer Seite > 80 cm nur in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF XL 100/160 Acryl Seite 35

55 mm in Verbindung mit:




Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach Seite 32

230 mm in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch Seite 32

Montagerahmen SF Rechteck XL 100/180 Universal



Bestellangaben

Artikel-Nr.	VE 1	VE 2	PG
150 184	1	15	1

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber	34
Zubehör zur Reduzierung der Minimalbauhöhe auf 55 mm	32
Zubehör zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm	32
Zubehör zur Freigabe für Acryl-Duschwannen (kurze Seite > 80 mm)	35

i Hinweis

Passende Duschwannen siehe Modellisten unter www.mepa.de/a/modelliste.

- Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein.
- Acryl:** Freigabe für Acrylwannen mit kurzer Seite > 80 cm nur in Verbindung mit Erweiterungs-Set 100/160 Acryl (Art.-Nr. 150 172)

Der Montagerahmen XL Universal (Art.-Nr. 150 184) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern ein-