

Vom
Handwerk
inspiriert



Montagerahmen SF Mineralguss

Schwere Wannen einfach schieben

Schieben statt schwitzen

Montagerahmen SF Mineralguss




Der Rahmen wurde speziell für Duschwannen aus Mineralguss entwickelt. Die zumeist schweren Wannen können dank seiner durchdachten Technik schnell und überwiegend werkzeuglos installiert werden.

Besonders clever ist unser zum Patent angemeldetes Gleitband MEPA EasyMove – dadurch kann die Wanne ganz einfach über den Rahmen geschoben werden.

Die Entwicklung des neuen Montagerahmen SF Mineralguss ist durch Gespräche mit dem Fachhandwerk inspiriert und selbstverständlich geben wir auf den Rahmen unsere umfangreiche 30-jährige Wanneneinbau-Garantie.

Weitere Informationen unter: www.mepa.de/mineralguss




Plug & Play Füße

Die praktischen Klickfüße können werkzeuglos und frei im Profil positioniert werden. Durch einfaches Drücken der Flügel können die Füße im Profil verschoben werden.




EasyLift – einfache Mittenabstimmung

Der EasyLift wird vor dem Einlassen an der Duschwannenunterseite angebracht und nach der Montage durch Ziehen an der Schnur ausgefahren. So ist die Mittenabstimmung ganz easy aufgestellt (für Einbauhöhen von 55 – 190 mm).



Eckwinkel


Die Eckwinkel ermöglichen die schnelle sowie werkzeuglose Größeneinstellung. Durch das Lösen der beiden gelb markierten Flügelsschrauben können die Montagerahmen stufenlos bis 120 x 120 bzw. 120 x 180 cm eingestellt werden. Auch das Kürzen der Profile kann ohne Demontage erfolgen. Im Eckbereich sitzen keine Füße, sodass Abflussleitungen problemlos Platz finden. Bei Duschwannen mit glattem Untergrund können Hindernisse ohne Zubehör entlang der Seiten umgangen werden.





Mehr Infos?

www.mepa.de/mineralguss




MEPA EasyMove – schwere Wannen einfach schieben

Mineralgusswannen haben ein sehr hohes Eigengewicht. Das speziell entwickelte Gleitband MEPA EasyMove vereinfacht das Schieben von Mineralguss-Duschwannen auf den Montagerahmen. Das Gleitband kann optional auf der Rahmenoberseite angebracht werden und ermöglicht so eine leichte Handhabung der Wannen. Oder kurz: Schieben statt schwitzen.


Wandwinkel als Gegendruckpunkt

Der Wandwinkel kann – mittels der praktischen Klickfunktion – in das Profil eingesetzt werden und dient als Gegendruckpunkt beim Schieben der Duschwanne.



Aussparungen im Profil

Das Profil kann partiell ausgespart werden, um Raum für einen nah am Wannenrand liegenden Siphon oder eine Leitung zu schaffen.



Höhenverstellung

Schnelle und werkzeuglose* Höheneinstellung von 55 bis 190 mm.



Verbinder

Mit den Verbindern können die Profile des Montagerahmens XL schnell und werkzeuglos verbunden werden.



* von 55 bis 65 mm muss lediglich die Gewindestange gekürzt werden

Die Montagerahmen SF für Mineralguss



Montagerahmen SF Mineralguss
Für Mineralgussduschwannen
700 x 700 bis 1.200 x 1.200 mm.
Höhenverstellbar von 55 bis 190 mm.

Artikel-Nr. 150 178



Montagerahmen SF Mineralguss XL
Für Mineralgussduschwannen
700 x 700 bis 1.200 x 1.800 mm.
Höhenverstellbar von 55 bis 190 mm.

Artikel-Nr. 150 179

MEPA – Im Detail besser



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-1 49
www.mepa.de | info@mepa.de

 Besuchen Sie uns auf
www.fb.com/MEPApro

 Folgen Sie uns auf
www.instagram.de/mepa.pro

 Finden Sie hilfreiche Videos auf
www.mepa.de/youtube

 Informieren Sie sich auf
www.mepa.de/bauspot